

ширина стеклопакета, мм	Тип/размер стеклопакета	Расход дистанционной рамки, м	Расход молекулярного ситы, кг	Расход жесткого ПВХ уголка, шт	Расход бутыла, кг	Расход клейкой ленты, м	Полисульфид	Стекло, м2
Однокамерные								
24	4x15,5x4	4,2	0,098	4	0,02	8	0,17	2,6
28	4x19,5x4	4,2	0,13	4	0,02	8	0,19	2,6
30	4x21,5x4	4,2	0,15	4	0,02	8	0,2	2,6
32	4x23,5x4	4,2	0,17	4	0,02	8	0,21	2,6
Двухкамерные								
24	4x5,5x4x5,5x4	8,4	0,064	8	0,04	16	0,17	4
28	4x5,5x4x9,5x4	8,4	0,072	8	0,04	16	0,19	4
	4x7,5x4x7,5x4	8,4	0,072	8	0,04	16	0,19	4
30	4x8,5x4x8,5x4	8,4	0,076	8	0,04	16	0,2	4
	4x7,5x4x9,5x4	8,4	0,076	8	0,04	16	0,2	4
32	4x9,5x4x9,5x4	8,4	0,09	8	0,04	16	0,21	4
	4x5,5x4x13,5x4	8,4	0,09	8	0,04	16	0,21	4
	4x7,5x4x11,5x4	8,4	0,09	8	0,04	16	0,21	4
36	4x11,5x4x11,5x4	8,4	0,14	8	0,04	16	0,29	4
	4x7,5x4x15,5x4	8,4	0,14	8	0,04	16	0,29	4
	4x8,5x4x14,5x4	8,4	0,14	8	0,04	16	0,29	4
	4x9,5x4x13,5x4	8,4	0,14	8	0,04	16	0,29	4